

INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-32 9002 M6/7

EAN 4031582302493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Integral twin
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12531 – Легло за болнични заведения
Товароносимост при 3 км/ч	125 kg
Товароносимост при 4 км/ч	125 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	375 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	150 mm
Обща ширина	63 mm
Общо тегло	1.18 kg
Сертифициране	Тествано и наблюдавано от TÜV Süd

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят	Сиво бяло (RAL9002)
Изместване	37.5 mm
Радиус на завъртане	103 mm
Интерференция при завъртане	206 mm
Диаметър на купол	61.5 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на резбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сиво бяло (RAL9002)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	12 mm
Ширина на тялото	12 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт	32 mm
Дължина на Болт	45 mm
Позиция на резбата на Болт	7 mm
Количество отвори за монтаж на 2 Болт	



Германска
награда
за Дизайн



Награда
за
Дизайн
Red Dot

INTEGRAL TWIN


2940UAP125R05-32 9002 M6/7

EAN 4031582302493

Номер на поръчката 00033737
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Германска
награда
за Дизайн



Награда
за
Дизайн
Red Dot