

NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	750 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

ROUE

Corps de roue	Non défini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	82 mm
Largeur du bandage	96 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Diamètre du roulement à billes	52 mm
Largeur du roulement à billes	14 mm

NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

