PRODUCTINFORMATIE

DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Dempend, hybride materiaal
Materiaal loopvlak	Polyamide
Lager	Rollager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	36 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	44 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech silent
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	160 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,4 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH