

# STYLEA

5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311044

Objednávací číslo 00074016



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ	Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Statická Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	68 mm
Stavební výška	43 mm
Celková hmotnost	0,127 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Běhounu	Grafitově černá (RAL9011)
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Průměr otvoru pro Šroub	0 mm
Délka náboje	0 mm
Šířka středu kola	8 mm
Tvrdość Běhoun (D)	65 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva vidlice	Grafitově černá (RAL9011)
Vyosení	25 mm
Poloměr otáčení	53 mm
Průměr otáčení	106 mm
Poloměr otáčení	23 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm
Délka Přírubový čep	20 mm

# STYLEA

5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311044  
Objednáací číslo 00074016



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

