

# NOVATECH

FTP 150X60-Ø25 HL60

EAN 4031582329520  
Номер замовлення 00827815



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Лиття                           |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлтий             |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | медово-жовтий (RAL1005)         |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 150 mm                          |
| Протектор               | 60 mm                           |
| Діаметр отвору Вісь     | 25 mm                           |
| Довжина хаба            | 60 mm                           |
| Ширина тіла             | 60 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                 |

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Novatech                                        |
| Стандартний                        | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 960 kg                                          |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 800 kg                                          |
| Статичний Вантажопідйомність       | 1600 kg                                         |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                          |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                           |
| Загальна вага                      | 3,94 kg                                         |

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

