INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0,51 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Aluminium
Bandage	Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Métallique
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Largeur du corps de roue	40 mm
Dureté du bandage (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

Numéro de commande 00002341

Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

Numéro de commande 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH