PRODUKTINFORMATION

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Compacta
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	20 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	40 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	42,5 mm
Samlet bredde	26 mm
Samlet vægt	0,05 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, let
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med enkelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	11 mm
Udfaldsradius	27 mm
Udfaldsdiameter	54 mm
Dome-diameter	26,5 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	32 mm
Hjulbane bredde	14 mm
Fælgbredde	14 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	38 mm
Pladebredde	32 mm
Længde på pladehul (maksimum)	24 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	30 mm
Pladehullets diameter	4,2 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665

Bestillingsnummer 00032082

Product Drawings

