PRODUKTINFORMATION

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 brake-asm

EAN 4031582380545



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●●●
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Type	Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	250 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	500 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	200 mm
Samlet bredde	99 mm
Samlet vægt	1,88 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, tungt
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Rustfri stål
Udladning	55 mm
Udfaldsradius	143,5 mm
Udfaldsdiameter	287 mm
Dome-diameter	96 mm

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje, Forseglet
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	46 mm
Fælgbredde	46 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Plade med central låsning
Pladelængde	176 mm
Pladebredde	112 mm
Længde på pladehul (maksimum)	77,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	13 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


8476UFX160P67 OH200 brake-asm


EAN 4031582380545

Bestillingsnummer 00064659

Product Drawings







© Copyright 2026 TENTE International GmbH