

LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634
Bestelnummer 00074379



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Productnaam | Lumina |
| Type | Wielen |
| Standaard | EN12528 - Meubel wielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 kg |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 88 mm |
| Totale breedte | 65 mm |
| Totaal gewicht | 0,28 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering | Glijlager met Afstandsbuis |
| As | Geklinkt |
| Loopvlak | Grafietzwart (RAL9011) |
| Wielkleur | Wit aluminium (RAL9006) |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 10 mm |
| Diameter Asgat | 0 mm |
| Naaflengte | 0 mm |
| Breedte wielkern | 10 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|-----------------|--|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel |
| Zwenklager | Kraagpen, draaiend |
| Kleur | Wit aluminium (RAL9006) |
| Offset | 30 mm |
| Zwenk radius | 73 mm |
| Draaicirkel | 146 mm |
| Diameter koepel | 45 mm |

FITTING

| | |
|------------------|----------------------------|
| Type bevestiging | Blind gat voor B10-fitting |
| Boutgat diameter | 11 mm |

LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634
Bestelnummer 00074379



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

