

AGILA

2470DIK100R07-Ø31-35

EAN 4031582328257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Agila                      |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора  |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 80 kg                      |
| Грузоподъемность статическая       | 160 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                      |
| Общая высота                       | 138 mm                     |

КОЛЕСО

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Материал корпуса        | Листовая сталь            |
| Материал протектора     | Литая резина, без следов  |
| Подшипник               | Кронусный шарикоподшипник |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы          |
| Диаметр                 | 100 mm                    |
| Ширина Протектор        | 32 mm                     |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A            |

КРОНШТЕЙН

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Материал              | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы            | Широкая                |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом      |
| Офсет (Смещение)      | 38 mm                  |
| Радиус поворота       | 88 mm                  |
| Поворотное соединение | 176 mm                 |

ФИТИНГ

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Тип фитинга                 | Синтетический расширитель, круглый              |
| Распорный фитинг (минимум)  | 31 mm                                           |
| Распорный фитинг (максимум) | 35 mm                                           |
| Подсказка                   | Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе. |

# AGILA

2470DIK100R07-Ø31-35

EAN 4031582328257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

