

AGILA

2470PJO075R47-21,5-24

EAN 4031582324808

Numéro de commande 00031501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit | Agila |
| Type de boîtier | Roulette pivotante |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 75 kg |
| Capacité de charge statique | 150 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 103 mm |
| Poids | 0,31 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du bandage | 25 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Déport | 24 mm |
| Rayon d'encombrement | 61,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 123 mm |

FIXATION

| | |
|-------------------------------|---|
| Type de fixation | Fixation expansible synthétique, carrée |
| Fixation expansible (minimum) | 21,5 mm |
| Fixation expansible (maximum) | 24 mm |
| Note | Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. |

AGILA

2470PJO075R47-21,5-24

EAN 4031582324808

Numéro de commande 00031501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

