PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ITP 125x30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	420 kg
Belastning ved 6 km/t	335 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	840 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,48 kg

HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Aksel Huldiameter	15 mm
Navlængde	45 mm
Fælgbredde	30 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

ITP 125x30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Bestillingsnummer 00829478

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ITP 125x30-OTS HL45

EAN 4031582319872

Bestillingsnummer 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH