



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

### 核心属性

产品名称	Delta
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	600 kg
6 公里/小时的载重	480 kg
静态载重	1200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	250 mm
总宽度	115 mm
总重量	2.529 kg

### 轮子

轮体材料	铝
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

### 支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽，加强的
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	115 mm

### 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	115 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	105 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

# DELTA

3648ITP200P63

EAN 4031582337402  
订单号 00833579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

