

NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	60 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	12 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus de carcassa	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,14 kg

NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

