

## AGILA

2470PIO125R05-32

EAN 4031582361131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Agila                      |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko             |
| Standardní                  | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 80 kg                      |
| Statický Nosnost            | 160 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                      |
| Celková výška               | 163 mm                     |
| Celková hmotnost            | 0,965 kg                   |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla      | Polyprpylen              |
| Materiál běhounu   | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko            | Ložisko                  |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra              |
| Průměr             | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A              |

## UCHYCENÍ

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Materiál       | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice   | Široký                 |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody      |
| Offset         | 41 mm                  |
| Radius otočení | 103,5 mm               |
| Otočné rušení  | 207 mm                 |

## MONTÁŽ

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Typ montáže   | Pevný Přírubový čep kulatý |
| Průměr Matice | 32 mm                      |
| Délka Matice  | 45 mm                      |

# AGILA

2470PIO125R05-32

EAN 4031582361131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

