

# KAPPA LOAD

9652ITP160P63 CL67 CV

EAN 4031582367188

Номер замовлення 00838842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атритація ●●●●○

Стойкість до корозії ●●●●○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Kappa load
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	800 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	640 kg
Статичний Вантажопідйомність	1600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	205 mm
Загальна ширина	116 mm
Загальна вага	4,355 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
	опуклий
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	160 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупю
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	58 mm
Радіус повороту	140 mm
Поворотне з'єднання	280 mm
	✓
Діаметр ковпачка	111 mm

# KAPPA LOAD

9652ITP160P63 CL67 CV

EAN 4031582367188

Номер замовлення 00838842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# KAPPA LOAD

9652ITP160P63 CL67 CV

EAN 4031582367188

Номер замовлення 00838842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

