

AGILA

2477DIK125R05-28

EAN 4031582301915



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	163 mm
Àmplia general	60 mm
Pes total	1,49 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	41 mm
Scio de giro	131 mm
Sterferencia de giro	262 mm
Dome Dictel	60 mm

RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Rodament de boles cònic
Roda de color	Passivat blau
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diàmetralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga, Roda
Pern Diamant	28 mm
Pern Longitud	45 mm
Posició Pern	19 mm
Pern muntant la quantitat de forats	2

