# AGILA

2477DIK125R05-28

EAN 4031582301915



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●●○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Agila |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 163 mm |
| Àmplia general | 60 mm |
| Pes total | 1,49 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 41 mm |
| Scio de giro | 131 mm |
| Sterferencia de giro | 262 mm |
| Dome Dictel | 60 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Acero de huellas |
| Material de la banda de rodadura | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing | Rodament de boles cònic |
| Roda de color | Passivat blau |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| Corporació ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Espiga, Roda |
| Pern Diamant | 28 mm |
| Pern Longitud | 45 mm |
| Posició Pern | 19 mm |
| Pern muntant la quantitat de forats | 2 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477DIK125R05-28

EAN 4031582301915

Número de comanda 00006787

**Plànols del producte**




