

DURATECH

TOP 080X60-Ø25 HL60

EAN 4031582331011
Rendelési szám 00827802

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	60 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	60 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6005

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	480 kg
Statikus teherbírás	1200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,441 kg

DURATECH

TOP 080X60-Ø25 HL60

EAN 4031582331011

Rendelési szám 00827802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

