



Изображение может отличаться от оригинального продукта

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

**ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ**

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	300 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	240 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,47 kg

**КОЛЕСО**

Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	40 mm
Диаметр отверстия Ось	15 mm
Длина хаба	40 mm
Ширина тела	40 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D
Подходит для	linde_jh_mic_yale

Product Drawings

