PRODUKTINFORMATION

PURETECH

PVR125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Rulleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	37 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	48 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	85 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●○○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,47 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

Bestillingsnummer 00030957

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH