

PURETECH

PIO075x25-Ø8

EAN 4031582356632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-------------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto | Puretech |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 60 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 120 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Peso complessivo | 0,1 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 75 mm |
| Larghezza battistrada | 25 mm |
| Asse diametro del foro | 8 mm |
| Lunghezza mozzo | 26,5 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |