

# DURATECH

TOP 080X70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576

Objednávací číslo 00804172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	700 kg
Nosnost 6 km/h	560 kg
Statická Nosnost	1400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,446 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	70 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	76 mm
Šířka středu kola	70 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6204ZV

# DURATECH

TOP 080X70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576

Objednáací číslo 00804172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

