ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

GALEA

5071PJH125P60-90x70

EAN 4031582367942



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Galea
Тип	Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	163 mm
Общо тегло	0.56 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	40 mm
Интерференция при завъртане	205 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	30 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	90 mm
Ширина на плаката	70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	60 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	70 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	55 mm
Диаметър на отвора на плаката	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA

5071PJH125P60-90x70

EAN 4031582367942

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH