

LINEA

5940UAP125P52 RAL9002

EAN 4031582352177



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	130 kg
Statiskā krāvnese	260 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	148 mm
Kopējais platums	82 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliāmīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	109 mm
Grozāms savienojums	218 mm
Kupola diametrs	52 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne, US- skrūvju atstatums
Plāksnes garums	95 mm
Plāksnes platums	70 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	72 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	76 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	44,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	52 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

Vācijas
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF
Design» balva

LINEA

5940UAP125P52 RAL9002

EAN 4031582352177

TEHNISKIE RASĒJUMI

