

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	○ ○ ○ ○ ○
움직임 소음	○ ○ ○ ○ ○
내마모성	○ ○ ○ ○ ○
부식방지	○ ○ ○ ○ ○

핵심 속성

제품명	Footmaster
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	250 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	250 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	90 °C
총높이	82.5 mm
전체 너비	70 mm
전체 체중	0.7 kg

하우징

색상	화이트
오프셋	38 mm
회전 반경	63 mm
회전 간섭	126 mm
돔 직경	70 mm

휠

베어링	롤러 베어링, 댐핑됨
휠 색상	블랙
직경	50 mm
트레드 폭	25 mm
차체 너비	25 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304

주문 번호 00062081
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

