**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# PURETECH

## PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Литая резина, черная |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Цвет Колесо | Черный графит (RAL9011) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 80 mm |
| Ширина Протектор | 35 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 12 mm |
| Длина хаба | 44,4 mm |
| Ширина тела | 35 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●●○ |
| Исчезновение | ●●●○○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Puretech |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 70 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 140 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общий вес | 0,16 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Номер заказа 00004985

**Чертежи изделия**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH