

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011

EAN 4031582311242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ●
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Stylea
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12528 – мебелни коелета
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	100 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	77 mm
Обща ширина	54 mm
Общо тегло	0.13 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Графитно черно (RAL9011)
Изместване	30 mm
Радиус на завъртане	87 mm
Интерференция при завъртане	174 mm
Диаметър на купол	20 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят Резба	Графитно черно (RAL9011)
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	8 mm
Диаметър на отворите Ос	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	8 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011

EAN 4031582311242

Номер на поръчката 00078133

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

