

NOVATECH

FTP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582329568

Numéro de commande 00837289



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1100 kg
Capacité de charge à 6 km/h	900 kg
Statique Capacité de charge	1500 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	2,859 kg

NOVATECH

FTP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582329568

Numéro de commande 00837289



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

