

STYLEA

5925YGI065S70-M10X15 DOM23

EAN 4031582438765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
------------------------	-----------

Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
--------------------	-----------

Usure	● ● ● ○ ○
-------	-----------

Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○
---------------------------	-----------

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
----------------	--------

Type de boîtier	Accessoire
-----------------	------------

Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
-------	-----------------------------------

Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
-----------------------------	-------

Conducteur d'électricité	✓
--------------------------	---

Capacité de charge statique	100 kg
-----------------------------	--------

Plage de température (minimale)	-10 °C
---------------------------------	--------

Plage de température (maximale)	40 °C
---------------------------------	-------

Hauteur	74 mm
---------	-------

Largeur totale	42 mm
----------------	-------

Poids	0,14 kg
-------	---------

ROUE

Axe	Riveté
-----	--------

Diamètre	65 mm
----------	-------

Largeur du bandage	7 mm
--------------------	------

Dureté du bandage (A)	87 Shore A
-----------------------	------------

FIXATION

Longueur de la tige	15 mm
---------------------	-------