

STYLEA

5925YGI065S70-M10X15 DOM23

EAN 4031582438765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
------------------------	-----------

Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
--------------------	-----------

Usure	● ● ● ○ ○
-------	-----------

Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○
---------------------------	-----------

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
Type	Accessoire
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	✓
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	74 mm
Largeur totale	42 mm
Poids	0,14 kg

ROUE

Axe	Riveté
Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	7 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

FIXATION

Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	15 mm