

# KAPPA

9680IFP200P63 CL67

EAN 4031582366129

Numer zamówienia 00828535



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●●●

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●●●

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Kappa                         |
| Typ                            | Kółko obrotowe                |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 450 kg                        |
| Nośność przy 6 km/h            | 360 kg                        |
| Nośność statyczne              | 900 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C                         |
| Wysokość całkowita             | 245 mm                        |
| Szerokość całkowita            | 110 mm                        |
| Waga całkowita                 | 4,763 kg                      |

## KOŁO

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Aluminium                                             |
|                      | miękki                                                |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne                            |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki                        |
| Kolor Koło           | Szary / bez oznaczeń                                  |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu                                     |
| Średnica             | 200 mm                                                |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                                                 |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                                                 |
| Twardość Bieżnia (A) | 68 Shore A                                            |

## OBUDOWA

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Materiał               | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie                |
| Kształt Widelec        | Poszerzane, Wzmacniane                         |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko                        |
| Wysięg                 | 59 mm                                          |
| Promień działania koła | 160 mm                                         |
| Zasięg działania koła  | 320 mm                                         |
|                        | ✓                                              |
| Średnica kopuły        | 111 mm                                         |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 135 mm             |
| Szerokość płytki                       | 110 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

INFORMACJE O PRODUKCIE

**KAPPA**

9680IFP200P63 CL67

EAN 4031582366129

Numer zamówienia 00828535



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

