

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841
Objednávací číslo 00801591

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	podobná EN12532 - Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	7200 kg
Nosnost 6 km/h	5000 kg
Statický Nosnost	10800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	510 mm
Celková šířka	285 mm
Celková hmotnost	91,106 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	400 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Šířka těla	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva	Průhledný Povlak
Offset	105 mm
Radius otočení	317,5 mm
Otočné rušení	635 mm
Průměr otočné kamery	250,5 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	270 mm
Šířka desky	250 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	210 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	210 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	230 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	230 mm
Průměr otvoru dlahy	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841
Objednáací číslo 00801591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

