

ZETA

4681SFP160P63

EAN 4031582444742



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Zeta |
| Type | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 540 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 450 kg |
| Capacité de charge statique | 1080 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 200 mm |
| Poids | 4,697 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---|
| Corps de roue | Tôle d'acier, forte charge |
| | souple |
| Bandage | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Dureté du bandage (A) | 67 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--|
| Matériau | Tôle d'acier, forte charge |
| Forme de la chape | Galbée, renforcée |
| Pivot | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Déport | 55 mm |
| Diamètre d'encombrement | 438 mm |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 105 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

ZETA

4681SFP160P63

EAN 4031582444742



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

