INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LUMINA

5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011

EAN 4031582338379



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Lumina
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	80 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	71,5 mm
Largura geral	55 mm
Peso geral	0,11 kg
Tipo de letra	Avião

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Branco alumínio (semelhante a RAL9006)
Offset	20 mm
Raio giratório	66,5 mm
Interferência giratória	133 mm
Diâmetro do dome	23 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor do Piso	Preto grafite (RAL9011)
Cor da Roda	Alumínio branco (RAL9006)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	10 mm
Diâmetro do furo do eixo	0 mm
Comprimento do cubo	0 mm
Largura do corpo	10 mm
Dureza do Piso (A)	90 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	10 mm

Prémio Red Dot Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA


5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011

EAN 4031582338379

Número de encomenda 00079115

Desenhos do produto





Prémio
Red Dot
Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH