

SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	36,5 mm
Dureté du bandage (A)	85 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Supratech
Émission de CO2 (portée 3)	0.99
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,24 kg

SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070

Numéro de commande 10010291
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

