

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Rendelési szám 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Compacta
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	25 kg
Statikus teherbírás	50 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	17 mm
Teljes szélesség	20 mm
Összsúly	0,011 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Tengely	Szegecselt
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	14 mm
Futófelület szélessége	14 mm
Test szélessége	14 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ferde
Szín	Kék passzívált
Kupola átmérője	20 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	30 mm
Talplemez szélessége	17 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	20 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	20 mm
Tengely furat átmérője	4 mm

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044
Rendelési szám 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

