INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

EAN 4031582336009



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante avec Blocage de roue
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	89 mm
Largeur totale	54 mm
Poids global	0.16 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Tige pivotante
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	87 mm
Diamètre d'encombrement	174 mm
Diamètre du dôme	20 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	8 mm
Largeur du corps	8 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

EAN 4031582336009

Numéro de commande 00078589

Product Drawings

