

ELASTECH

UER125X40-Ø15 HL58

EAN 4031582442878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, negro, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Diámetro del agujero del Eje	15 mm
Longitud del cubo	58 mm

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Elastech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	250 kg
Capacidad de carga estática	500 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,429 kg

ELASTECH

UER125X40-Ø15 HL58

EAN 4031582442878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

