

AGILA

2477XSP125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582344240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	163 mm

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	131 mm
Průměr otáčení	262 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Syntetický expandér, kulatý
Expandér (minimální)	19 mm
Expandér (maximální)	21,5 mm
Informace	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.

AGILA

2477XSP125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582344240

Objednáací číslo 00031975
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

