

STYLEA

5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

EAN 4031582356779



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

| | |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ● |
| Resistência à corrosão | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Stylea |
| Tipo | Rodízio giratório com travão da roda |
| Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 50 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 100 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 33 mm |
| Largura geral | 52 mm |
| Peso geral | 0,06 kg |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Material da caixa | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Cor | Preto grafite (RAL9011) |
| Offset | 12 mm |
| Raio giratório | 45 mm |
| Interferência giratória | 90 mm |
| Diâmetro do dome | 15,2 mm |

RODA

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo | Rivetado |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 35 mm |
| Largura do Piso | 12 mm |
| Largura do corpo | 12 mm |

ENCAIXE

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 10 mm |

STYLEA

5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

EAN 4031582356779

Número de encomenda 00770069
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

