

# DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 무거움 |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일   |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링   |
| 휠 색상       | 내추럴 화이트    |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음   |
| 직경         | 65 mm      |
| 트레드 폭      | 32 mm      |
| 차축 홀 직경    | 12 mm      |
| 허브 길이      | 32 mm      |
| 차체 너비      | 32 mm      |
| 트레드의 경도(D) | 75 쇼어 D    |
| 베어링 유형     | 6201       |

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ○ ○ ○ |
| 감원     | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 제품명            | Duratech        |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 290 kg          |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 240 kg          |
| 적재 용량 정적       | 480 kg          |
| 온도 범위(최소)      | -40 °C          |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C           |
| 전체 체중          | 0.169 kg        |

# DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

