

## LUMINA

A520YGI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Termék neve                       | Lumina           |
| Ház típusa                        | Forgóvilla görgő |
| Elektromosan vezető               | ✓                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C           |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C            |
| Összsúly                          | 61 mm            |
| Teljes szélesség                  | 55 mm            |
| Összsúly                          | 0,1054 kg        |

## KERÉK

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén, elektromosan vezető       |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi, elektromos vezető |
| Csapág                       | Siklócsapág távtartóval                 |
| Tengely                      | Szegecselt                              |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül              |
| Átmérő                       | 50 mm                                   |
| Futófelület szélessége       | 8 mm                                    |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A                              |

## VÁZ

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Anyag           | Polipropilén                              |
| Villa alakja    | Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával |
| Forgócsapág     | Csap, forgatható                          |
| Körbeforgás     | 51 mm                                     |
| Körbeforgás     | 102 mm                                    |
| Kupola átmérője | 45 mm                                     |

## SZERELVÉNY

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Szerelvény típusa | Csap szorítógyűrűvel, peremmel |
| Szár átmérője     | 11 mm                          |

# LUMINA

A520YGI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

