INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ALPHA

3477UFR100P62 tyre-5015

EAN 4031582305890



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante à blocage total
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	75 mm
Poids	0,99 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	123 mm
Diamètre d'encombrement	246 mm
Diamètre du dôme	75 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	34 mm
Largeur du corps de roue	34 mm
Dureté du bandage (A)	63 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	105 mm
Largeur de la platine	80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA


3477UFR100P62 tyre-5015


EAN 4031582305890

Numéro de commande 00001426


Dessins du produit


3477U00100P62-neu





Platte 3470-080P62-105x80





© Copyright 2026 TENTE International GmbH