PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP 250x100-Ø35 HL120

EAN 4031582319361



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	2640 kg
Belastning ved 6 km/t	2200 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	4400 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	15,06 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	100 mm
Aksel Huldiameter	35 mm
Navlængde	120 mm
Fælgbredde	100 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

FTP 250x100-Ø35 HL120

EAN 4031582319361

Bestillingsnummer 00801911

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 250x100-Ø35 HL120

EAN 4031582319361

Bestillingsnummer 00301911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH