

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ○

## 핵심 속성

제품명	Stylea
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	50 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	72 mm
전체 너비	46 mm
전체 체중	0.124 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	65 mm
트레드 폭	7 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

## 하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스템, 회전
회전 반경	53 mm
회전 간섭	106 mm
덤 직경	32 mm

## 피팅

피팅 유형	그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경	11 mm

제품 정보

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

---

