

## STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037

Numărul de comandă 00074931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stylea
Tip	Rola pivotantă cu Frână intermitentă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Capacitate de încărcare statică	100 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	77 mm
Lățime totală	54 mm
Greutate totală	0,177 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	Gri antracit (RAL7016)
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	8 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	8 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

## FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Offset	30 mm
Raza de pivotare	62 mm
Interferență pivotantă	124 mm
Diametru cupolă	20 mm

## RACORD

Tip ajustare	Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă	11 mm
Lungime Tijă	20 mm

# STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037

Numărul de comandă 00074931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

