

LINEA LIGHT

A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea light
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
Conducteur d'électricité	✓
Capacité de charge statique	120 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	75,5 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0,149 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène, conducteur d'électricité
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	65 mm
Diamètre d'encombrement	130 mm
Diamètre du dôme	30 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA LIGHT

A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

