

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

EAN 4031582370768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                         | Linea low height                   |
| CO <sub>2</sub> -uitstoot (scope 3) | 1.18                               |
| Type                                | Wielen                             |
| Standaard                           | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h            | 90 kg                              |
| Elektrisch geleidend                | Nee                                |
| Roestvrij                           | Nee                                |
| Statisch draagvermogen              | 180 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal)        | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal)        | 60 °C                              |
| Totale hoogte                       | 78 mm                              |
| Totale breedte                      | 58 mm                              |
| Totaal gewicht                      | 0,21 kg                            |

## BEHUIZING

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide               |
| Vork Vorm                  | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager                 | Precisie kogellagers    |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002)     |
| Offset                     | 23 mm                   |
| Zwenk radius               | 60,5 mm                 |
| Draaicirkel                | 121 mm                  |
| Diameter koepel            | 30 mm                   |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers   |
| Loopvlak                      | Leigrijs (RAL7015)     |
| Wielkleur                     | Leigrijs (RAL7015)     |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer    |
| Diameter                      | 75 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 15 mm                  |
| Diameter Asgat                | 0 mm                   |
| Naaflengte                    | 0 mm                   |
| Breedte wielkern              | 15 mm                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A             |

## FITTING

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 10 mm   |

Deutscher  
Ontwerper  
ClubInterzum  
Awardproduct  
design  
awardIF Design  
Award

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

EAN 4031582370768

Bestelnummer 00770588  
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
Ontwerper  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award