

ELASTECH

IFP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO


Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Aluminium
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Szary / bez oznaczeń
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	300 mm
Szerokość Bieżnia	55 mm
Średnica otworu Oś	25 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	55 mm
Twardość Bieżnia (A)	68 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY


Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	600 kg
Nośność przy 6 km/h	480 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	3,58 kg



ELASTECH

IFP 300x55-Ø25 H1.60

EAN 4031582366803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.